

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал мембраны	Композитный полиамид
Тип мембраны	ОРМ45К
Конструкция	Рулонный

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Производительность*		Селективность	Площадь		Турбулизатор	
	л/ч	GPD		Номинальная**/ минимум***	m2	ft2	мм
КМ 4040-С	330	2100	99,75/99,4	8,0	86	0,71	28

**\***

Условия испытаний:  
тестовый раствор  
NaCl 32 г/л, P=5,5 МПа,  
T=25°C, pH=7,5.  
Степень извлечения  
фильтрата-8%

**\***

Производительность  
каждого элемента  
в партии может  
отличаться на +/-20%

**\*\***

Номинальная  
селективность  
достигается после  
48 часов непрерывной  
работы на тестовом  
растворе.

**\*\*\***



Минимальная  
селективность  
нового элемента  
после 20 минут  
испытаний  
на тестовом  
растворе.

**1)**

При непрерывной работе  
с pH выше 10 температура  
не должна превышать 35°C

### Условия работы и технические данные для проектирования

Рекомендуемое рабочее давление, МПа	4,5-6,5
Максимальное рабочее давление, МПа	7
Максимальный перепад давления, МПа	0,1
Рабочая температура, °C <sup>1)</sup>	4-45
pH при непрерывной работе при T<35°C	2-11
pH при непрерывной работе при T<45°C	3-10,5
Температура раствора при химмойке, °C	T<45 T<35 T<25
pH при ХИММОЙКЕ (кратковременная работа)	2-11 1-11,5 1-12
Содержание свободного хлора, мг/л не более	0,1
Максимальный входной поток, м3/ч	3,6
Соотношение концентрат/фильтрат на каждом элементе, не менее	10:1
SDI (15 минутный тест), не более	5
Мутность, NTU не более	1



Дополнительно  
с каждым  
элементом  
поставляется  
адаптер

Модель	A mm	B mm	C mm	D mm
КМ 4040-С	1016	100	19,1	26,7